

**Garant**
**DNMG 150412, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250869 HB7035-1
GTIN	4045197949226
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150412 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SG

 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SG
Raggio di curvatura	1,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 260 m/min
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-1

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150412
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura