

**Flessometro, Lunghezza del nastro: 10m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462120 10
GTIN	4007368114925
Classe articolo	46M

**Descrizione****Esecuzione:**

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. **Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico.** I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno **scorrimento delicato** e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'**aggiunta di un sistema antiriflesso** assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

**Descrizione tecnica**

Altezza corpo	77 mm
Lunghezza corpo	78 mm
Larghezza corpo	32 mm
Larghezza del nastro	19 mm
Norma	EG II

Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro
<b>Servizi</b>	
Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10 m	026240 10