

Garant**Codolo di serraggio e posizionamento, Ød1 × Lunghezza l1: 20X25mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370105 20X25
GTIN	4045197949400
Classe articolo	31E

Descrizione

Vantaggi:

- Grazie alla presenza del precarico molla i componenti meccanici interni non subiscono alcun sovraccarico, riducendo così il rischio di usura.
- Antivibrante.
- Con sistema autobloccante che impedisce il distacco involontario in caso di vibrazioni.
- Elevata ripetibilità di $\pm 0,03$ mm.
- Altezza d'ingombro ridotta.
- Facile modalità d'uso.

Uso:

Per serrare, fissare, regolare, sostituire e bloccare in modo rapido pezzi, piastre, dispositivi, ecc.

Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito

Descrizione tecnica

Apertura a_2	6 mm
Lunghezza l_2	13,6 mm

Forza di adesione	6 kN
Lunghezza l_3	10 mm
Apertura a_1	38 mm
Per piastre di bloccaggio $\pm 0,05$	20 mm
Tipo di prodotto	Codolo di serraggio