

**Garant****Codolo di serraggio e posizionamento, Ød1 × Lunghezza l1: 16X25mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370105 16X25
GTIN	4045197943781
Classe articolo	31E

## Descrizione

### Vantaggi:

- Grazie alla presenza del precarico molla i componenti meccanici interni non subiscono alcun sovraccarico, riducendo così il rischio di usura.
- Antivibrante.
- Con sistema autobloccante che impedisce il distacco involontario in caso di vibrazioni.
- Elevata ripetibilità di  $\pm 0,03$  mm.
- Altezza d'ingombro ridotta.
- Facile modalità d'uso.

### Uso:

Per serrare, fissare, regolare, sostituire e bloccare in modo rapido pezzi, piastre, dispositivi, ecc.

### Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito

## Descrizione tecnica

Forza di adesione	5 kN
Lunghezza l <sub>2</sub>	13,6 mm

Lunghezza $l_3$	10 mm
Apertura $a_2$	6 mm
Apertura $a_1$	30 mm
Per piastre di bloccaggio $\pm 0,05$	20 mm
Tipo di prodotto	Codolo di serraggio