

Garant**Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati, Campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412680 150
GTIN	4045197949349
Classe articolo	41A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura.** Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:

- **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura.**
- **Lunga durata della batteria.**
- **Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.**
- **Design nuovo e moderno.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Risoluzione	mm / pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Numero di batterie contenute	1
Norma	ISO 13385
Taratura	A1
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Interfaccia per tastiera USB Modello G2	498963 G2
--	-----------

Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412236
Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B
Copertura per calibri a corsoio Tipo D	412237 D