

Garant**Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati, Campo di misura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412680 300
GTIN	4045197949363
Classe articolo	41A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura.** Le superfici di contatto sono finemente lappate. senza asta di profondità.

Vantaggi:

- **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura.**
- **Lunga durata della batteria.**
- **Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.**
- **Design nuovo e moderno.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	64 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Taratura	A1
Norma	ISO 13385
Numero di batterie contenute	1
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Risoluzione	mm / pollici
Lettura	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300

Accessori

Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2

Astuccio in plastica Modello MS300	412470 MS300
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Interfaccia per tastieraUSB Modello G2	498963 G2
Vite per base per asta di profondità	412236
Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B
Copertura per calibri a corsoio Tipo D	412237 D