



Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta, Larghezza delle punte b: 7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	660701 7
GTIN	4045197951458
Classe articolo	62F

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e coppie elevate. Lama esagonale in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.

A partire da Dim. 5,5 con esagono di manovra.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	225 mm
Spessore delle punte a	1,2 mm
Lunghezza lama	125 mm
Esagono di manovra	10 mm
Larghezza delle punte b	7 mm
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite