

**Garant****Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati, Campo di misura: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412690 200
GTIN	4045197949394
Classe articolo	41A

**Descrizione****Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale IP67 con uscita dati. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con altezza cifre 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti.

Corpo in bicomponente con **superficie antiscivolo in Haptoprene.** Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, lubrificante, olio e polvere, anche con cavo per la trasmissione dei dati. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con preset (preimpostazione della misura).

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati art. 498948, interfaccia tastiera art. 498963.

**Ricambi:**

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

**Descrizione tecnica**

Norma	ISO 13385
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1

Lettura	0,01 mm
Taratura	A1
Risoluzione	mm / pollici
Lunghezza dei becchi	50 mm
Asta di profondità	sì
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Lettura	0,0005 pollici
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

## Accessori

Interfaccia per tastieraUSB Modello G2	498963 G2
Vite per base per asta di profondità	412236
Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B

Copertura per calibri a corsoio Tipo D	412237 D
Modello SPRING	412240 SPRING