

Garant**Calibro di profondità digitale IP67 con uscita dati, Campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418682 150
GTIN	4045197949721
Classe articolo	41A

Descrizione**Esecuzione:**

Display LCD nitido e molto grande con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con **superficie in Haptoprene® per una comoda impugnatura.** Le superfici di contatto sono finemente lappate. Corsoio con una sottile punta di misura temprata Ø 1,5 mm, lunghezza 5 mm. Con preset (preimpostazione della misura).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 320 mm n. art. 418689, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Cavo per la trasmissione dati art. 498948, interfaccia tastiera art. 498963.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Sezione trasversale del corsoio	16×3,5 mm
Taratura	A1
Risoluzione	0,01 mm
Risoluzione	0,0005 pollici
Numero di batterie contenute	1
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Altezza cifre display LCD	11,5 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Risoluzione	mm / pollici
Funzione di PRESET	sì
Spegnimento automatico	sì
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 320 mm	418744 320
--	------------

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 180 mm	418744 180
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Interfaccia per tastieraUSB Modello G2	498963 G2
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 260 mm	418744 260
Punta di contatto per misure distanziali di Ø 4 mm	418630
Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B
Copertura per calibri a corsoio Tipo D	412237 D
Vite per base per asta di profondità	412236