

Garant**Prolunga per maschi a filettare con dispositivo di serraggio rapido, Modello: 12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338460 12
GTIN	4045197953193
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

- Esecuzione lunga.
- Trasmissione della coppia mediante l'attacco quadro.
- L'estremità anteriore della prolunga è dotata di un dispositivo a cambio rapido.
- L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata anche in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze di serraggio ER per maschi a filettare con quadro.

Vantaggi:

- Sostituzione rapida e con ripetibilità precisa dei maschi a filettare mediante l'innesto a cambio rapido.
- Facile combinazione delle prolunghe grazie ai diametri D_3 delle stesse dimensioni e al quadro di trascinamento K_2 .

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, per es. incavi di guida profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità.

Per:

Inserimento in bussole a innesto rapido per maschi a filettare oppure in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Descrizione tecnica

Prolunga L ₃	149 mm
Prolunga L ₂	49 mm
Ø Prolunga D ₄	26 mm
Ø Prolunga D ₃	18 mm
Per Ø nominale filettatura d ₁ DIN 374/376	M20
Per Ø codolo filettato d ₂	16 mm
Prolunga K ₂	14,5 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice