

TAJIMA**Coltello multiuso in acciaio legato con 3 lame, 30°, 9 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	844905
GTIN	4975364018977
Classe articolo	83M

Descrizione**Esecuzione:**

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.

Con 3 lame preincise a settori (n. art. 844916 Dim. 10), a 7 livelli, **9 mm di larghezza, 30°**. Cutter sottile in acciaio legato per tagli molto fini e puliti.

Lunghezza coltello senza lama: 120 mm

Lunghezza lama: 73 mm

Larghezza della lama: 9 mm

Spessore della lama: 0,4 mm

Numero di settori preincisi: 7

Descrizione tecnica

Larghezza della lama	9 mm
Lunghezza coltello senza lama	120 mm
Spessore della lama	0,4 mm
Numero di settori preincisi	7
Lunghezza lama	73 mm
Tipo di prodotto	Coltello multiuso

Accessori

844916

Set di 10 lame preincise a settori "experience", 9 mm, punta a 30° Numero

Set di 10 lame preincise a settori "multisharp", 9 mm
Numero 10

844917 10

Set di 10 lame preincise a settori "experience", 9 mm
Numero 10

844910 10

Ausilio di taglio Lunghezza 600 mm

845360 600

Set di 10 lame preincise a settori "longlife", 9 mm Numero
10

844915 10

Astuccio di raccolta, piccolo

845135

Set di 10 lame preincise a settori "experience", 9 mm, punta a 30° Numero 10

844916 10

Astuccio di raccolta

845130

Set di 10 lame preincise a settori "multisharp", 9 mm, punta a 30° Numero

844918

Set di 10 lame preincise a settori "multisharp", 9 mm, punta a 30° Numero 10

844918 10