



## Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, Ø DC h8: 7,5 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	113005 7,5
GTIN	4045197952448
Classe articolo	12B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 1897

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 130 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata  $L_2$ : 22,75 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c$ : 34 mm

Lunghezza complessiva L: 74 mm

Ø codolo  $D_s$ : 7,5 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/gir,

### Descrizione tecnica

Norma	DIN 1897
Numero taglienti Z	2
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	34 mm
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	22,75 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/gir,
Ø nominale $D_c$	7,5 mm
Lunghezza complessiva L	74 mm

Tolleranza Ø nominale	h8
Ø codolo D <sub>s</sub>	7,5 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

## Accessori

Set di punte corte in HSS HOLEX Clever Drill n. art. 113005,  
tipo N con cassetta Modello 1-10

113510 1-10