

**Garant****Dispositivo di fissaggio variabile a spinta, Modello: 25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	376410 25
GTIN	4045197953346
Classe articolo	31M

**Descrizione****Esecuzione:**

Con piede orizzontale. Completamente zincato in nero con rivetti pieni. Impugnatura ergonomica in bicomponente. Sicurezza antiganciamento per vite di pressione. Completo di vite di pressione zincata in nero.

**Vantaggi:**

Funzione di compensazione in continuo delle diverse altezze dei pezzi. Forze di serraggio costantemente elevate.

**Descrizione tecnica**

Altezza di serraggio max.	35 mm
Forza di serraggio	3000 N
Vite di pressione	M8x50 mm
Bilanciamento automatico dell'attezza S	13 mm
Tipo di prodotto	Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione

