

Tajima**Coltello multiuso con corsoio bloccabile con 3 lame, 9 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	844955
GTIN	4975364110695
Classe articolo	83M

Descrizione**Esecuzione:**

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.

Impugnatura in plastica resistente agli urti, con 3 lame preincise a settori (n. art. 844910 Dim. 10), a 13 livelli, **9 mm di larghezza**. Meccanismo di bloccaggio integrato nel corsoio.

Lunghezza coltello senza lama: 130 mm

Lunghezza lama: 80 mm

Larghezza della lama: 9 mm

Spessore della lama: 0,4 mm

Numero di settori preincisi: 13

Descrizione tecnica

Numero di settori preincisi	13
Spessore della lama	0,4 mm
Lunghezza lama	80 mm
Lunghezza coltello senza lama	130 mm
Larghezza della lama	9 mm
Tipo di prodotto	Cutter

Accessori

Astuccio di raccolta	845130
----------------------	--------

Ausilio di taglio Lunghezza 600 mm	845360 600
Set di 10 lame preincise a settori "longlife", 9 mm Numero 10	844915 10
Set di 10 lame preincise a settori "experience", 9 mm, punta a 30° Numero 10	844916 10
Set di 10 lame preincise a settori "experience", 9 mm Numero 10	844910 10
Set di 10 lame preincise a settori "multisharp", 9 mm Numero 10	844917 10
Set di 10 lame preincise a settori "multisharp", 9 mm, punta a 30° Numero 10	844918 10
Set di 10 lame preincise a settori "longlife", 9 mm Numero	844915
Astuccio di raccolta, piccolo	845135