

**TAJIMA****Coltello multiuso con impugnatura in bimateriale con 1 lama, 18 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	845030
GTIN	4975364019219
Classe articolo	83M

**Descrizione****Esecuzione:**

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.

**Impugnatura bicomponente** ergonomica con gomma per lavorare in sicurezza. Fissaggio lame assolutamente sicuro grazie alla **vite di bloccaggio zigrinata**. Con 1 lama preincisa a settori (n. art. 845010 Dim. 10), a 8 livelli, **18 mm di larghezza**.

**Ricambi:**

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

**Descrizione tecnica**

Spessore lama	0,5 mm
Numero di settori preincisi	8
Larghezza lama	18 mm
Lunghezza lama	100 mm
Lunghezza coltello senza lama	160 mm
Tipo di prodotto	Cutter

**Accessori**

Set di 10 lame "experience", 18 mm, senza protezioni antirottura Numero 10	845016 10
Set di 10 lame preincise a settori "multisharp", 18 mm Numero 10	845021 10
Set di 10 lame preincise a settori "longlife", 18 mm Numero 10	845015 10
Set di 50 lame preincise a settori "longlife", 18 mm Numero 50	845019 50
Set di 50 lame preincise a settori "experience", 18 mm Numero 50	845018 50
Astuccio di raccolta	845130
Set di 50 lame preincise a settori "multisharp", 18 mm Numero 50	845023 50
Set di 10 lame preincise a settori "experience", 18 mm Numero 10	845010 10
Astuccio di raccolta, piccolo	845135
Set di 10 lame preincise a settori "longlife", 18 mm con taglio ondulato Numero 10	845012 10
Custodia per coltelli multiuso	845065