

Garant**Ganascia riportata Gripp, monopezzo, Per modello: 100/32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361123 100/32
GTIN	4045197953391
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Stadio di serraggio con altezza di 5 mm e superficie d'appoggio di 3 mm.

Uso:

Ideale per truciolatura pesante.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Nota:

Modello GS con stadio di presa e stadio di serraggio liscio

Descrizione tecnica

Lunghezza l_1	3 mm
Altezza h_1	3 mm
Altezza ganasce h	40 mm
Per codice a colori	Xpent0
Lunghezza ganasce l	60 mm
Larghezza ganasce b	100 mm
Altezza h_2	3 mm

Lunghezza l ₂	3 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite