

Garant**Inserto di serraggio Dual con Gripp 3/5 per materiali morbidi, Per modello: 125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361150 125
GTIN	4045197953582
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:****Superficie di appoggio di 3 mm.****Vantaggi:****Invertendo la ganasca, si crea un secondo stadio di serraggio.****Per:**

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	12 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
Per codice a colori	Xpent1-2
Altezza ganasce h	20 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

