

Garant

Frese a spianare a 45° GARANT Softcut® ad alte prestazioni, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	213555 32/3
GTIN	4045197953414
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Elevato numero di taglienti per la massima produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta. Elevata silenziosità grazie alla geometria personalizzata dell'utensile.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 3,0** con lama n. art. **674252 15IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	XEEW1305
Inserto adatto	SE.T1305
Ø Foro di attacco	16 mm
Set di viti per inserti	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Tagliente D _c	32 mm
Ø Esterno massimo D _{max}	44 mm

Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Numero taglienti Z	3
Serie	Softcut®
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	45 grado
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a spianare

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP