

Garant

Frese a spianare a 45° GARANT Softcut® ad alte prestazioni, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/4mm

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 213555 63/4 |
| GTIN | 4045197953483 |
| Classe articolo | 210 |

Descrizione**Esecuzione:**

Elevato numero di taglienti per la massima produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta. Elevata silenziosità grazie alla geometria personalizzata dell'utensile.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 3,0** con lama n. art. **674252 15IP**.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ø Esterno massimo D_{max} | 75 mm |
| Inserto adatto | XEEW1305 |
| Inserto adatto | SE.T1305 |
| Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Numero taglienti Z | 4 |
| Ø Tagliente D_c | 63 mm |

| | |
|---|------------------|
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ | 40 mm |
| Ø Foro di attacco | 22 mm |
| Serie | Softcut® |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Angolo di regolazione κ | 45 grado |
| Passo dei taglienti | differente |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Strategia di truciolatura | MTC |
| Sostituzione del materiale | PowerCard |
| Tipo di prodotto | Frese a spianare |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP | 674252 15IP |