



## Truschino verticale con punta a tracciare con regolazione orizzontale, Altezza tracciatura: 300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	443720 300
GTIN	4045197953445
Classe articolo	42D

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Base stabile e robusta con superficie di appoggio lappata.** Corsoio con microregolazione, lente di lettura e bloccaggio a vite. Risoluzione 0,02 mm. Il valore zero e la punta a tracciare sono allineati con l'ingombro dello zoccolo (campo di misura da "0"). Le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Punta a tracciare con **riporto in metallo duro regolabile in orizzontale di 140 mm** (ad esempio, in punti di difficile accesso). Struttura sottile della punta a tracciare per la tracciatura in scanalature strette. Forma ergonomica della base contro possibili collisioni di punta a tracciare e mano.

### Descrizione tecnica

Lunghezza della superficie base	145 mm
Lettura nonio	1/50 mm
Limite di errore	0,06 mm
Taratura	E1

Larghezza della superficie base	105 mm
Sezione trasversale colonna	28×9 mm
Norma	Norma interna
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

### Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 300 mm	024630 300
---	------------

### Accessori

Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro Range di regolazione 140 mm	443730 140
--	------------