

## Testina, sinistro, Sistema / Misura inserto: DM/16



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272085 DM/16
GTIN	4251414902862
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testine intercambiabili per **portautensili base antivibranti**.

#### Uso:

Azione antivibrante fino ad una sporgenza massima di  $\leq 14 \times D$ .

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Per dimensione inserti L: 16 mm

Corpo base adatto: 264910 – 264922

Ø di preforatura minimo  $D_{\min}$ : 48 mm

Spostamento dal centro: 25 mm

Lunghezza complessiva: 35 mm

Sottopiacchetta: 272670

### Descrizione tecnica

Spostamento dal centro	25 mm
Ø di preforatura minimo $D_{\min}$	48 mm
Corpo base adatto	264910 – 264922

Sistema	DM
Sottoplacchetta	279820 1
Vite per sottoplacchetta	259027 3
Misura inserto	16 mm
Staffa, vite, o-ring	279835 2
Lunghezza complessiva	35 mm
Serie	Testina portainserito con bloccaggio a staffa
Per dimensione inserti L	16 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì