

Garant**Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice 32 pezzi, Numero pezzi: 32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	685550 32
GTIN	2050001944498
Classe articolo	66H

Descrizione**Esecuzione:**

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d'acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.

Fornitura:

bussole con bocca poligonale: cad. 1 pz. n. art. 642129 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Bussole con esagono esterno: cad. 1 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295

Prolunga: cad. 1 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2

Inserito per coperchio: 1 pz. n. art. 693352

Riposte in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102

Nota:

La consegna prevede che l'utensile ordinato sia inserito all'interno di una L-BOXX®.

Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

Descrizione tecnica

Peso	6,6 kg
Esecuzione	con chiave a bussola
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642129 13
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643229 6
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642129 8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642129 27
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641029 255
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642129 21
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641329 295
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642129 12
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641629 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642129 15
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643229 12
Inserto per coperchio singolo	693352
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641029 130
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641029 75
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642129 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642129 30
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642129 22
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640025 1/2

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643229 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642129 17
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643229 5
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643229 4
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643229 7
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642129 18
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643229 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642129 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642129 11
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643229 8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642129 16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642129 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642129 32
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642129 24
Valigetta in plastica L-BOXX® vuota Modello 102	693330 102
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 34 mm	642129 34