

**Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice 32 pezzi, Numero pezzi: 32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	685560 32
GTIN	2050001944504
Classe articolo	66H

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE.

La struttura non porosa dell'espanso è **resistente all'olio** e impermeabile.

Strato superiore color antracite, quello inferiore **di contrasto** blu brillante mette subito in evidenza gli **utensili mancanti**.

Gli alloggiamenti in espanso rigido **riempiono 1/3** (176×383×30 mm) (adatti anche agli Shadow Board GARANT n. art. 923210 Dim. 176) o **2/3** (352×383×30 mm) della **superficie utile dei cassetti**.

Per:

Carrelli portautensili per officina GARANT e HOLEX **profondità 470 mm e 450 mm** con cassetti a estrazione totale n. art. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Per carrelli portautensili con **cassetti a estrazione parziale** solo **limitatamente adatti**.

Contenuto:

Bussole con bocca poligonale: Cad. 1 pz. n. art. 642120 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm

Bussole con esagono esterno: Cad. 1 pz. n. art. 643220 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641320

Prolunga: cad. 1 pz. n. art. 641020 Dim. 75; 130; 255 mm

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641620

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640220

Riposte in: L-BOXX® n. art. 693330 102

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643220 6
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642120 16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15 mm	642120 15
Cricchetto reversibile 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido Modello 1/2	640190 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 14 mm	642120 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 22 mm	642120 22
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643220 14
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 17 mm	642120 17
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643220 4
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 10 mm	642120 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643220 8
Valigetta in plastica L-BOXX® vuota Modello 102	693330 102
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 295 mm	641320 295
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 30 mm	642120 30
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643220 5
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 12 mm	642120 12
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641020 255
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 24 mm	642120 24
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641020 75

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 36 mm	642120 36
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641020 130
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 27 mm	642120 27
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641620 1/2
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 8 mm	642120 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643220 7
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643220 12
Inserto per coperchio singolo	693352
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19 mm	642120 19
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13 mm	642120 13
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 21 mm	642120 21
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 18 mm	642120 18
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11 mm	642120 11
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643220 10
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 32 mm	642120 32