

**Garant****Teslometro per la misurazione del magnetismo, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	380865 1
GTIN	4045197954565
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Esecuzione leggera e compatta. Corpo con rivestimento protettivo contro lo sporco.**
- **Selezione automatica del campo di misura. Scala commutabile in Tesla o Gauss.**
- **Misurazioni statiche e dinamiche.**
- **Indicatore del polo magnetico N/S. Regolazione del punto zero.**

**Uso:**

Adatto per misurare la rimanenza residua, l'induzione magnetica e la distribuzione del campo sulle piattaforme magnetiche.

**Fornitura:**

Inclusa borsa di cuoio e 4x batterie AA.

**Nota:**

In caso di usura, la sonda n. art. 380866 Dim. 1 può essere riordinata e sostituita.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione dei campi dinamici	0 - 750 mT
Accuratezza	± 5%
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Intervallo di misurazione dei campi statici	0 - 1500 mT

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di batteria	Mignon AA
Numero di batterie contenute	4
Tipo di prodotto	Magnetometro

---

## Accessori

Sonda per teslometri Per modello 1	380866 1
------------------------------------	----------