



## Mandrino magnetico permanente con rastremazione parallela dei poli, Ø Mandrino: 200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	380777 200
GTIN	2050001944405
Classe articolo	33S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente sistema magnetico con magneti al **neodimio** e minor altezza del campo magnetico.  
Forza magnetica **regolabile in continuo**.

#### Uso:

Per lavori di rettifica e di tornitura.

Per il serraggio di pezzi di dimensioni piccole e sottili o grandi.

#### Nota:

Possibilità di praticare un foro di centraggio "J".

### Descrizione tecnica

Ø Centraggio	150 mm
Peso	13 kg
Profondità di centraggio	4 mm
Altezza	57 mm

Ø Filettatura	4xM8
Forza di tenuta nominale	100 N/cm <sup>2</sup>
Possibile foro di centraggio J	20x6 mm
Tolleranza altezze	0 / -1 mm
Ø Interasse dei fori di fissaggio	180 mm
Altezza campo magnetico	10 mm
Ø Mandrino	200 mm
Rastremazione parallela dei poli	8+3 mm
Soglia di usura del piano polare	6 mm
Tipo di prodotto	Mandrino magnetico