



Mandrino magnetico permanente con rastremazione parallela dei poli, Ø Mandrino: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	380777 300
GTIN	2050001944429
Classe articolo	33S

Descrizione

Esecuzione:

Potente sistema magnetico con magneti al **neodimio** e minor altezza del campo magnetico.
Forza magnetica **regolabile in continuo**.

Uso:

Per lavori di rettifica e di tornitura.

Per il serraggio di pezzi di dimensioni piccole e sottili o grandi.

Nota:

Possibilità di praticare un foro di centraggio "J".

Descrizione tecnica

Possibile foro di centraggio J	25×20 mm
Tolleranza altezze	0 / -1 mm
Soglia di usura del piano polare	6 mm
Altezza campo magnetico	10 mm

Altezza	62 mm
Ø Centraggio	250 mm
Forza di tenuta nominale	150 N/cm ²
Ø Filettatura	4×M8
Profondità di centraggio	4 mm
Rastremazione parallela dei poli	12+3 mm
Ø Interasse dei fori di fissaggio	285 mm
Ø Mandrino	300 mm
Peso	31 kg
Tipo di prodotto	Mandrino magnetico