



## Mandrino magnetico permanente con rastremazione parallela dei poli, Ø Mandrino: 350mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	380777 350
GTIN	2050001949264
Classe articolo	33S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente sistema magnetico con magneti al **neodimio** e minor altezza del campo magnetico.  
Forza magnetica **regolabile in continuo**.

#### Uso:

Per lavori di rettifica e di tornitura.

Per il serraggio di pezzi di dimensioni piccole e sottili o grandi.

#### Nota:

Possibilità di praticare un foro di centraggio "J".

### Descrizione tecnica

Tolleranza altezze	0 / -1 mm
Profondità di centraggio	5 mm
Ø Interasse dei fori di fissaggio	334 mm
Altezza	62 mm

Ø Filettatura	4xM8
Ø Centraggio	300 mm
Peso	43 kg
Ø Mandrino	350 mm
Possibile foro di centraggio J	25x20 mm
Forza di tenuta nominale	150 N/cm <sup>2</sup>
Rastremazione parallela dei poli	12+3 mm
Altezza campo magnetico	10 mm
Soglia di usura del piano polare	6 mm
Tipo di prodotto	Mandrino magnetico