



Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: 3-80CG



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468490 3-80CG
GTIN	3165140888424
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali. La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori). Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR7 Professional (accessori). Interfaccia Bluetooth per un utilizzo remoto finalizzato a un'esecuzione precisa dei lavori senza toccare l'apparecchio. **CAL Guard** monitora il laser e rileva gli effetti negativi e la necessità di tarature. Alimentazione di corrente alternativa con 4 batterie AA. Regolazione dell'altezza con arresto per un allineamento sicuro e preciso grazie al supporto universale BM1.

Linee laser di colore verde per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria con caricabatterie rapido, supporto universale BM1, bersaglio laser, custodia e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Portata con ricevitore	120 m
Classe laser	2
Peso	900 g
Altezza	148 mm
Campo di livellamento	±4 grado
Larghezza	84 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Filettatura per treppiede	5/8 pollici
Filettatura per treppiede	1/4 pollici
Lunghezza	162 mm
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Portata	30 m
Limite di errore	±0,2 mm/m
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Colore del laser	verde
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate