



## Metro pieghevole in plastica Elettronica, Lunghezza: 2m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	466220 2
GTIN	2050001944214
Classe articolo	46R

### Descrizione

#### Esecuzione:

Stecche in **plastica rinforzata con fibre di vetro e resistente alla flessione** con superficie opaca. Estremamente resistenti, antirottura, antiscalfittura, antigraffio e impermeabili all'acqua. Con giunto articolato scanalato e scala in mm di precisione impressa. Stecche con scatto in posizione a 90° e a 180°.

Certificato per interventi sotto tensione pari a 1000 V, con aiuto per l'infilatura di cavi integrato e tacche aggiuntive di misurazione per la distanza delle prese.

### Descrizione tecnica

Lunghezza	2 m
Larghezza	15 mm
Numero di stecche	10
Norma	EG III
Materiale stecche	Plastica
Tipo di prodotto	Metro pieghevole