



## Livella a squadra digitale TECH, Modello: 1000



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	467563 1000
GTIN	4005069191269
Classe articolo	46M

### Descrizione

#### Esecuzione:

Alloggiamento compatto e robusto, superficie di contatto in alluminio anodizzato. Diverse possibilità di fissaggio grazie alla scanalatura a T, a V e a un sistema di magneti Seltenerd. Il display digitale illuminato ruota in posizione di inversione.

La funzione di avviso integrata impedisce misurazioni errate. Blocco tasti, funzione Hold e Reference. Documentazione intelligente di misurazioni singole o permanenti. Interfaccia seriale per il collegamento con PC e sistemi Bus. Uso simultaneo di più dispositivi con un unico sistema. Software **gratuito** STABILA ANALYTICS per una semplice valutazione e documentazione dei valori di misura senza costi di programmazione.

#### Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa custodia protettiva. Batteria agli ioni di litio con alimentatore di corrente, 4 adattatori di ricambio specifici per paese, 2 cavi per la trasmissione dati, software di valutazione.

### Descrizione tecnica

Lunghezza	175 mm
Risoluzione	0,01 grado
Intervallo di misurazione	0 – 360 grado
Altezza	70 mm

Planarità	0,07 mm
Larghezza	32 mm
Limite di errore del modulo elettronico	0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) grado
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	H2
Tipo di prodotto	Livelle a squadra

## Servizi

Rapporto di taraturaLivella a bolla / a squadra elettronica Accuratezza 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------