

Garant

Portainseriti con bloccaggio a vite e con angolo di inclinazione fisso a 1,5°, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L: 20/11mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271996 20/11
GTIN	4045197954787
Classe articolo	21W

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Dimensione codolo	20 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 4
Lunghezza complessiva L	130 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Misura inserto	11 mm
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
	659957 500

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm
