

Garant**Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenuta esecuzione cromata,
Esagono: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	627128 2
GTIN	4045197954909
Classe articolo	61C

Descrizione**Esecuzione:**

La nuova sfera di tenuta a scatto in acciaio di grande qualità trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave, anche in posizione angolata. Questa funzione di fermo fa di questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l'alto o verso il basso, oppure profondi.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.

Descrizione tecnica

Superficie	cromato
Esagono	2 mm
Lunghezze dei fianchi	100×16 mm
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Funzione di fermo	Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3
Testa sferoidale sul fianco lungo	sì
Esecuzione lunga	sì
Tipo di prodotto	Giravite

