



## Fresa ad alto avanzamento MFH mini, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 63/8mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	221965 63/8
GTIN	2050002058798
Classe articolo	250

### Descrizione tecnica

Angolo rampa $\alpha_{max}$	0,32 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max}$	54,3 mm
Numero taglienti Z	8
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø Tagliente $D_c$	63 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min}$	119 mm
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	1 mm
Passaggio interno per LR	sì
Inserto adatto	LOGU 0303..
Lunghezza complessiva $L_{compl}$	40 mm

Ø D <sub>3</sub>	56 mm
Fresatura a interpolazione Ø D <sub>max.</sub>	124 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

## Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------