

Elemento base scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 4000 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	991211 4000
GTIN	4058255039241
Classe articolo	960

Descrizione**NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:**

Elemento base composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. **Elemento aggiuntivo** composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra

e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.

Montanti modello LNS 110×50×1,5.

Dimensione di montaggio elemento base: 2872 mm.

Descrizione:**Dimensioni di montaggio:****Lunghezza complessiva dello scaffale:**

Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:

lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)

lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).

Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

- **Per consentire l'inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell'edificio.**

Quando si montano i montanti, assicurarsi che il **supporto esterno sporga sopra l'ultimo piano d'appoggio di almeno 500 mm**. All'interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.

Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 2872 mm

Larghezza ripiano: 2700 mm

Carico ripiano: 2580 kg

Carico modulo (3 moduli con cad. 3 montanti per modulo): 10250 kg

Profilato del telaio: S610-M18

Descrizione tecnica

Carico ripiano	2580 kg
Numero di piazzali pallet per modulo	12
Montaggio a innesto	sì
Tipo di montante	LNS 100×50×1,5
Dim. di montaggio elem. base larghezza	2872 mm
Scaffalatura	Elemento base
Carico modulo (3 moduli con cad. 3 montanti per modulo)	10250 kg
Numero di supporti scaffale	2
Altezza	4000 mm
Accesso agli scaffali	su ambo i lati
Larghezza ripiano	2700 mm
Profondità	1100 mm
Profilato del telaio	S610-M18
Montaggio a cura del cliente	sì
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	2580 kg
Attacco pallet con portata	860 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004

Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per pallet

Accessori

Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi	991480
Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet	991470
Spina di sicurezza per montanti	991331