

Elemento base scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 4500 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991211 4500
GTIN	4058255039258
Classe articolo	960

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Elemento base composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Elemento aggiuntivo composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra

e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.

Montanti modello LNS 110×50×1,5.

Dimensione di montaggio elemento base: 2872 mm.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Lunghezza complessiva dello scaffale:

Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:

lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)

lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).

Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

- **Per consentire l'inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell'edificio.**

Quando si montano i montanti, assicurarsi che il **supporto esterno sporga sopra l'ultimo piano d'appoggio di almeno 500 mm**. All'interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.

Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 2872 mm

Larghezza ripiano: 2700 mm

Carico ripiano: 2580 kg

Carico modulo (3 moduli con cad. 3 montanti per modulo): 9180 kg

Profilato del telaio: S610-M18

Descrizione tecnica

Numero di supporti scaffale	2
Altezza	4500 mm
Numero di piazzali pallet per modulo	12
Carico ripiano	2580 kg
Carico modulo (3 moduli con cad. 3 montanti per modulo)	9180 kg
Montaggio a cura del cliente	sì
Scaffalatura	Elemento base
Tipo di montante	LNS 100×50×1,5
Profondità	1100 mm
Accesso agli scaffali	su ambo i lati
Dim. di montaggio elem. base larghezza	2872 mm
Profilato del telaio	S610-M18
Montaggio a innesto	sì
Larghezza ripiano	2700 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	2580 kg
Attacco pallet con portata	860 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004

Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per pallet

Accessori

Spina di sicurezza per montanti	991331
Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet	991470
Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi	991480