


Elemento aggiuntivo scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 3500 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 991206 3500 |
| GTIN | 4058255039173 |
| Classe articolo | 960 |

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Elemento base composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Elemento aggiuntivo composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra

e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.

Montanti modello LNS 100×50×1,5.

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo: 2786 mm.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Lunghezza complessiva dello scaffale:

Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:

lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)

lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).

Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

- **Per consentire l'inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell'edificio.**

Quando si montano i montanti, assicurarsi che il **supporto esterno sporga sopra l'ultimo piano d'appoggio di almeno 500 mm**. All'interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.

Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza: 2786 mm

Larghezza ripiano: 2700 mm

Carico ripiano: 1840 kg

Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo): 9495 kg

Profilato del telaio: S610-M18

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Carico ripiano | 1840 kg |
| Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo) | 9495 kg |
| Montaggio a innesto | sì |
| Altezza | 3500 mm |
| Scaffalatura | Elemento aggiuntivo |
| Accesso agli scaffali | su ambo i lati |
| Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 2786 mm |
| Profondità | 1100 mm |
| Profilato del telaio | S610-M18 |
| Numero di piazzali pallet per modulo | 9 |
| Larghezza ripiano | 2700 mm |
| Montaggio a cura del cliente | sì |
| Tipo di montante | LNS 100×50×1,5 |
| Numero di supporti scaffale | 1 |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 1840 kg |
| Attacco pallet con portata | 613 kg |
| Regolazione dell'altezza con passo | 50 mm |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto |
| Gamma colori | RAL 5010, 2004 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 1100 mm |
| Tipo di prodotto | Scaffale per pallet |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet | 991470 |
| Coppia di correnti LNS 100×50 Lunghezza dei correnti 2700 mm | 991337 2700 |
| Spina di sicurezza per montanti | 991331 |
| Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi | 991480 |