

## Elemento aggiuntivo scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 4000 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991206 4000
GTIN	4058255039180
Classe articolo	960

### Descrizione

#### NOTA: selezione del colore possibile

#### Esecuzione:

<strong>Elemento base</strong> composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. <strong>Elemento aggiuntivo</strong> composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra

e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.

**Montanti** modello LNS 100×50×1,5.

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo: 2786 mm.

#### Descrizione:

#### Dimensioni di montaggio:

#### Lunghezza complessiva dello scaffale:

Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:

lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)

lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).

#### Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

#### Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

- **Per consentire l'inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell'edificio.**

Quando si montano i montanti, assicurarsi che il **supporto esterno sporga sopra l'ultimo piano d'appoggio di almeno 500 mm**. All'interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.

Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza: 2786 mm

Larghezza ripiano: 2700 mm

Numero di piani d'appoggio: 4

Carico ripiano: 1840 kg

Carico modulo (3 moduli con cad. 3 montanti per modulo): 10250 kg

Profilato del telaio: S610-M18

## Descrizione tecnica

Profilato del telaio	S610-M18
Altezza	4000 mm
Numero di piazzali pallet per modulo	12
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	2786 mm
Tipo di montante	LNS 100×50×1,5
Numero di supporti scaffale	1
Carico ripiano	1840 kg
Profondità	1100 mm
Numero di piani d'appoggio	4
Montaggio a cura del cliente	sì
Montaggio a innesto	sì
Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Larghezza ripiano	2700 mm
Carico modulo (3 moduli con cad. 3 montanti per modulo)	10250 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	1840 kg
Attacco pallet con portata	613 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto

Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per pallet

---

## Accessori

Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi	991480
Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet	991470
Coppia di correnti LNS 100×50 Lunghezza dei correnti 2700 mm	991337 2700
Spina di sicurezza per montanti	991331