

Elemento base scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 2500 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991211 2500
GTIN	4058255039210
Classe articolo	960

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Elemento base composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Elemento aggiuntivo composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra

e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.

Montanti modello LNS 110×50×1,5.

Dimensione di montaggio elemento base: 2872 mm.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Lunghezza complessiva dello scaffale:

Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:

lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)

lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).

Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

- **Per consentire l'inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell'edificio.**

Quando si montano i montanti, assicurarsi che il **supporto esterno sporga sopra l'ultimo piano d'appoggio di almeno 500 mm**. All'interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.

Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 2872 mm

Larghezza ripiano: 2700 mm

Carico ripiano: 2580 kg

Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo): 12040 kg

Profilato del telaio: S610-M18

Descrizione tecnica

Dim. di montaggio elem. base larghezza	2872 mm
Profondità	1100 mm
Numero di piazzali pallet per modulo	9
Montaggio a innesto	sì
Profilato del telaio	S610-M18
Accesso agli scaffali	su ambo i lati
Numero di supporti scaffale	2
Scaffalatura	Elemento base
Montaggio a cura del cliente	sì
Carico ripiano	2580 kg
Altezza	2500 mm
Larghezza ripiano	2700 mm
Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo)	12040 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	2580 kg
Attacco pallet con portata	860 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm

Tipo di prodotto

Scaffale per pallet

Accessori

Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi

991480

Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet

991470

Spina di sicurezza per montanti

991331