


Elemento aggiuntivo scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 2500 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991206 2500
GTIN	4058255039159
Classe articolo	960

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Elemento base composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. **Elemento aggiuntivo** composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra

e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.

Montanti modello LNS 100×50×1,5.

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo: 2786 mm.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Lunghezza complessiva dello scaffale:

Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:

lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)

lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).

Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

- **Per consentire l'inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell'edificio.**

Quando si montano i montanti, assicurarsi che il **supporto esterno sporga sopra l'ultimo piano d'appoggio di almeno 500 mm**. All'interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.

Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza: 2786 mm

Larghezza ripiano: 2700 mm

Carico ripiano: 1840 kg

Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo): 12040 kg

Profilato del telaio: S610-M18

Descrizione tecnica

Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Montaggio a innesto	sì
Carico ripiano	1840 kg
Numero di supporti scaffale	1
Larghezza ripiano	2700 mm
Accesso agli scaffali	su ambo i lati
Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo)	12040 kg
Altezza	2500 mm
Numero di piazzali pallet per modulo	9
Tipo di montante	LNS 100×50×1,5
Profondità	1100 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	2786 mm
Profilato del telaio	S610-M18
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	1840 kg
Attacco pallet con portata	613 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004

Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per pallet

Accessori

Spina di sicurezza per montanti	991331
Coppia di correnti LNS 100×50 Lunghezza dei correnti 2700 mm	991337 2700
Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi	991480
Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet	991470