

Elemento base scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 5000 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991221 5000
GTIN	4058255039388
Classe articolo	960

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Elemento base composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Elemento aggiuntivo composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.

Montanti modello EGN 120×50×1,5.

Dimensione di montaggio elemento base: 2872 mm.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Lunghezza complessiva dello scaffale:

Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:

lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)

lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).

Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**
- **Per consentire l'inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell'edificio.**

Quando si montano i montanti, assicurarsi che il **supporto esterno sporga sopra l'ultimo piano d'appoggio di almeno 500 mm**. All'interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.

Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 2920 mm

Larghezza ripiano: 2700 mm

Carico ripiano: 3250 kg

Carico modulo (3 moduli con cad. 3 montanti per modulo): 11810 kg

Profilato del telaio: S625-A18

Descrizione tecnica

Profondità	1100 mm
Profilato del telaio	S625-A18
Carico modulo (3 moduli con cad. 3 montanti per modulo)	11810 kg
Carico ripiano	3250 kg
Tipo di montante	EGN 120×50×1,5
Altezza	5000 mm
Numero di piazzali pallet per modulo	12
Accesso agli scaffali	su ambo i lati
Numero di supporti scaffale	2
Scaffalatura	Elemento base
Larghezza ripiano	2700 mm
Montaggio a innesto	sì
Dim. di montaggio elem. base larghezza	2920 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	3250 kg
Attacco pallet con portata	1083 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm

Tipo di prodotto

Scaffale per pallet

Accessori

Spina di sicurezza per montanti

991331

Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet

991470

Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi

991480