

## Elemento base scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 3500 mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 991221 3500   |
| GTIN            | 4058255039357 |
| Classe articolo | 960           |

### Descrizione

#### NOTA: selezione del colore possibile

#### Esecuzione:

<strong>Elemento base</strong> composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. <strong>Elemento aggiuntivo</strong> composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.

**Montanti** modello EGN 120×50×1,5.

Dimensione di montaggio elemento base: 2872 mm.

#### Descrizione:

#### Dimensioni di montaggio:

#### Lunghezza complessiva dello scaffale:

Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:

lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)

lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).

#### Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

#### Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierinidi compensazione.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**
- **Per consentire l'inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell'edificio.**

Quando si montano i montanti, assicurarsi che il **supporto esterno sporga sopra l'ultimo piano d'appoggio di almeno 500 mm**. All'interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.

Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dim. di montaggio elem. base larghezza: 2872 mm

Larghezza ripiano: 2700 mm

Carico ripiano: 3250 kg

Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo): 9495 kg

Profilato del telaio: S610-M18

## Descrizione tecnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Montaggio a innesto  | sì                     |
| Numero di supporti scaffale  | 2                      |
| Dim. di montaggio elem. base larghezza   | 2872 mm                |
| Montaggio a cura del cliente   | sì                     |
| Tipo di montante   | EGN 120×50×1,5         |
| Profondità   | 1100 mm                |
| Profilato del telaio   | S610-M18               |
| Carico ripiano   | 3250 kg                |
| Scaffalatura   | Elemento base          |
| Numero di piazzali pallet per modulo   | 9                      |
| Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo)                                  | 9495 kg                |
| Altezza  | 3500 mm                |
| Larghezza ripiano  | 2700 mm                |
| Accesso agli scaffali  | su ambo i lati         |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 3250 kg                |
| Attacco pallet con portata   | 1083 kg                |
| Regolazione dell'altezza con passo   | 50 mm                  |
| Esecuzione di montaggio  | Scaffalatura a innesto |
| Gamma colori   | RAL 5010, 2004         |
| Attributo del nome del prodotto  | Profondità 1100 mm     |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Scaffale per pallet |
|------------------|---------------------|

---

## Accessori

|   |        |
|---|--------|
| Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet | 991470 |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi | 991480 |
|---|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Spina di sicurezza per montanti | 991331 |
|---------------------------------|--------|