


Elemento aggiuntivo scaffale per pallet, Profondità 1100 mm, Altezza: 3500 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991226 3500
GTIN	4058255039418
Classe articolo	960

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Elemento base composto da 2 spalle con ciascuna 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Elemento aggiuntivo composto da 1 spalla con 4 ancoraggi a terra e 2 o 3 coppie di correnti. Per piani di carico supplementari vedi Accessori.

Montanti modello EGN 120×50×1,5.

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo: 2786 mm.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Lunghezza complessiva dello scaffale:

Per i telai di supporto S610-M18 e S625-A18:

lunghezza nominale + numero spalle × 86 mm (per S610-M18)

lunghezza nominale + numero spalle × 110 mm (per S625-A18).

Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare lamierini di compensazione.**
- **Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

- **Per consentire l'inserimento del piedino, prevedere una distanza di almeno 100 mm tra la spalla e la parete o le parti dell'edificio.**

Quando si montano i montanti, assicurarsi che il **supporto esterno sporga sopra l'ultimo piano d'appoggio di almeno 500 mm**. All'interno dei singoli piani di scaffali è sufficiente una sporgenza di 100 mm.

Gamma colori: RAL 5010, 2004

Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza: 2786 mm

Larghezza ripiano: 2700 mm

Carico ripiano: 3250 kg

Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo): 9495 kg

Profilato del telaio: S610-M18

Descrizione tecnica

Profilato del telaio	S610-M18
Carico ripiano	3250 kg
Tipo di montante	EGN 120×50×1,5
Accesso agli scaffali	su ambo i lati
Larghezza ripiano	2700 mm
Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Altezza	3500 mm
Carico modulo (3 moduli con cad. 2 montanti per modulo)	9495 kg
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	2786 mm
Numero di piazzali pallet per modulo	9
Numero di supporti scaffale	1
Montaggio a cura del cliente	sì
Montaggio a innesto	sì
Profondità	1100 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	3250 kg
Attacco pallet con portata	1083 kg
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004

Attributo del nome del prodotto	Profondità 1100 mm
Tipo di prodotto	Scaffale per pallet

Accessori

Lamierini di spessore per telai di scaffali per pallet Set di 3 pezzi	991480
Spina di sicurezza per montanti	991331
Ancoraggio a terra per telai di scaffali per pallet	991470