

Scaffale per barre, elemento base, Altezza: 3000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	991488 3000
GTIN	4058255038176
Classe articolo	960

Descrizione

Esecuzione:

Per lo stoccaggio verticale e ordinato di merce lunga, sia leggera che pesante, come ad esempio profili, tubi, barre. Ideale anche in ambito self-service. Bracci divisorii liberamente posizionabili consentono di creare sezioni con larghezze diverse. Inclinazione di 10°.

Fornitura:

2 telai, 5 correnti, 4 lamierini di spessore, piedini e 8 tasselli da pavimento (senza bracci divisorii).

Verniciatura:

Supporto simile a RAL 5017 blu traffico, montanti RAL 2004 arancio puro, **termoverniciati**.

Nota:

- **Se il pavimento non è piano, consigliamo di usare ulteriori lamierini di spessore n. art. 991481.**
- **Gli elementi immagazzinati possono essere max. 500 mm più alti dello scaffale!**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**
- **Si prega di ordinare separatamente il braccio divisorio n. art. 991490 Dim. 500 oppure n. art. 991490 Dim. 750.**

Descrizione tecnica

Carico laterale per singolo braccio divisorio	25 kg
---	-------

Profilato del telaio	S610-M18-U
Altezza	3000 mm
Carico verticale (modulo singolo)	1135 kg
Dim. di montaggio elem. base larghezza	2872 mm
Larghezza ripiano	2700 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Tipo di prodotto	Scaffale per profilati

Accessori

Tassello da pavimento per telai di scaffali per pallet	991470
--	--------