



Portautensili forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319080 30
GTIN	4045197955029
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrizione tecnica

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
h ₅	38 mm
b ₁	100 mm
h ₂	29 mm
l ₁	22 mm

h ₆	28 mm
Ø Codolo d ₁	30 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
l ₂	40 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------