



Portautensili forma B5 radiale destra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319070 30
GTIN	4045197955005
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, Foglio 2.

Descrizione tecnica

h_1	20 mm
h_5	38 mm
l_2	40 mm
h_2	29 mm
b_1	100 mm
h_6	28 mm
b_2	65 mm

Scheda tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Ø Codolo d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI