



Attacco multiplo VDI, Ø Codolo d₁: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319185 40
GTIN	4045197955050
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descrizione tecnica

l ₁	72 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Ø Codolo d ₁	40 mm
h ₁	25 mm
h ₅	32,5 mm
b ₂	42,5 mm

Larghezza codolo b_3	20,5 mm
b_1	90 mm
Tipo di prodotto	Attacco multiplo VDI