



## Attacco multiplo VDI, Ø Codolo d1: 50mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319185 50
GTIN	4045197955067
Classe articolo	32V

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

#### Norma:

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

### Descrizione tecnica

Ø Codolo d <sub>1</sub>	50 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
b <sub>1</sub>	105 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
Larghezza codolo b <sub>3</sub>	25,5 mm

$h_2$	41 mm
$h_6$	60 mm
Tipo di prodotto	Attacco multiplo VDI