



## Attacco multiplo VDI, Ø Codolo d1: 30mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319185 30
GTIN	4045197955043
Classe articolo	32V

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

#### Norma:

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

### Descrizione tecnica

b <sub>1</sub>	76 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
h <sub>5</sub>	28 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Larghezza codolo b <sub>3</sub>	17 mm
b <sub>2</sub>	35 mm

Ø Codolo d <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
Tipo di prodotto	Attacco multiplo VDI