

**Attacco multiplo VDI sopratesta, Ø Codolo d1: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319190 30
GTIN	4045197955074
Classe articolo	32V

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

**Norma:****DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.****Descrizione tecnica**

Larghezza codolo $b_3$	17 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 30
Ø Codolo $d_1$	30 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	76 mm
$h_2$	29 mm
$h_5$	28 mm

$h_1$	20 mm
$b_2$	35 mm
$l_1$	60 mm
Tipo di prodotto	Attacco multiplo VDI