



Attacco multiplo VDI sopratesta, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 319190 40 |
| GTIN | 4045197955081 |
| Classe articolo | 32V |

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| h ₁ | 25 mm |
| h ₆ | 48 mm |
| h ₂ | 34 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 40 |
| Larghezza codolo b ₃ | 20,5 mm |
| h ₅ | 32,5 mm |
| Ø Codolo d ₁ | 40 mm |

| | |
|------------------|----------------------|
| b_1 | 90 mm |
| l_1 | 72 mm |
| b_2 | 42,5 mm |
| Tipo di prodotto | Attacco multiplo VDI |